

# セーフティマスク

SAFETY MASK

BFE(バクテリア濾過効率)99%の安心。  
高品質ディスプレイマスク。

あごまでカバーする、花粉や菌の対策用マスクです。  
鼻あてワイヤー入りで、ひとりひとりに  
フィットするよう調節ができます。

バクテリア飛沫捕集効率試験  
BFE : Bacterial Filtration Efficiency

**99%**  
(カケンテストセンター試験)



**CCM1101**  
セーフティマスク 50枚箱入  
●商品サイズ: W185×D100×H90mm  
●マスクサイズ: 約173×H95(±5)mm  
●入数: 50個  
●ケースサイズ: W550×D390×H490mm



●白箱タイプもあります。(シール貼り可能)




品質管理の国際規格ISO9001認定工場で生産しています。原材料の選択から製造プロセス、パッケージング、配送プロセスまで製品の安全性を確保、潜在的な危険を事前に特定して制御し、安全性と高品質の製品を提供します。




**NZM1201**  
セーフティマスク 個包装 アドボケなし  
●商品サイズ: W186×D100×H1.5mm  
●マスクサイズ: 約173×H95(±5)mm  
●入数: 500個 ●発送単位: 1,000個  
●ケースサイズ: W535×D195×H240mm

※『アドボケなし』のタイプはオリジナルラベルを外装OP袋に封入します。




**NZM1202**  
セーフティマスク 個包装 アドボケあり  
●商品サイズ: W186×D100×H1.5mm  
●マスクサイズ: 約173×H95(±5)mm  
●入数: 500個 ●発送単位: 1,000個  
●ケースサイズ: W535×D195×H240mm

※『アドボケあり』のタイプはオリジナルラベルを外装の外側に挿入できます。



## プラスチック使用量削減 マスクもはじめませんか？

**脱プラ** ※プラスチック不使用



▲裏面(中央に留め筋あり)

**NZM1203**  
セーフティマスク 紙ピロー個包装  
●商品サイズ: 約W225×H110mm  
●マスクサイズ: 約173×H95(±5)mm  
●包装: ヒートシール紙65g/m<sup>2</sup>  
●入数: 500個 ●発送単位: 1,000個  
●ケースサイズ: W535×D195×H240mm

オリジナルラベル封入・シール貼りできます



## 環境にやさしい「セルロース複合材」

**減プラ** ※植物性化合物+生分解性プラスチック



プラスチックにかわるものとして期待される新素材「セルロース複合材」を使用。持続可能な森林資源「セルロース」と、生分解性プラスチックを複合化した、環境にやさしい素材です。

**NZM1204**  
セーフティマスク 半透明紙ピロー個包装  
●商品サイズ: 約W225×H110mm  
●マスクサイズ: 約173×H95(±5)mm  
●包装: ヒートシール紙65g/m<sup>2</sup>  
●入数: 500個 ●発送単位: 1,000個  
●ケースサイズ: W535×D195×H240mm



株式会社ニーズは、  
一社 日本衛生材料工業連合会・全国マスク工業会正会員です。

# 世界の品質基準で認められた高機能マスク。

## Perfetta<sup>®</sup> Moderate パーフェッタ モデレート

米国材料試験協会規格 ASTM F2100-19 -LEVEL II  
(医療用マスク要求性能クラスレベル2準拠)  
欧州規格 EN14683-TYPE II



オリジナルラベル封入可能

**Perfetta<sup>®</sup> Moderate** ウイルス飛沫・ホコリの対策に  
パーフェッタ モデレート 高性能フィルター採用 高機能マスク

**高性能フィルター**  
PM2.5対策

BFE 細菌飛沫捕集効率  
PFE 微小粒子捕集効率  
VFE ウイルス飛沫捕集効率

【使用方法】  
①口を耳にかける時、鼻あて部分が外側、上部になるようにしてください。鼻あて部分が顔に密着し、鼻の両側をマスクで覆ってください。鼻あて部分のすき間がないように鼻あて部分を押し当て調整してください。

【注意】  
●有毒ガス、有害粉塵の発生する場所での使用など、誤った使用をされますと健康に被害を及ぼす場合があります。●皮膚の異常(かゆみ、腫れ、かさつき)を感じた場合はすみやかに使用を中止してください。●鼻あて部分が破損した場合は(折れる、汚れる)、新しいマスクと交換してください。●洗って再使用する場合は、マスクとしての用途以外に使用しないでください。●ガーゼは1回1人が1枚が適切です。●乳幼児の手が届かない所に保管してください。

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

【仕様】  
商品名 パーフェッタ モデレート  
品番 NZM1102  
原材料名 本体(不織布)耳環(ポリウレタン) 紙 約 1枚  
販売会社 株式会社ニーズ 西川町南町(西町)南町244-1 TEL:027-558-6767  
製造場所 西川町南町 西川町南町244-1  
日本産業規格 JIS T 9001  
用途 医療用マスク

【性能】  
細菌飛沫捕集効率 BFE >95%  
微小粒子捕集効率 PFE >95%  
ウイルス飛沫捕集効率 VFE >95%  
透気性 >25%

PFモ阻小粒子捕集効率 99%  
PM2.5対策

**Perfetta<sup>®</sup> Moderate** ウイルス飛沫・ホコリの対策に  
パーフェッタ モデレート 高性能フィルター採用 高機能マスク

**高性能フィルター**  
PM2.5対策

BFE 細菌飛沫捕集効率  
PFE 微小粒子捕集効率  
VFE ウイルス飛沫捕集効率

【使用方法】  
①口を耳にかける時、鼻あて部分が外側、上部になるようにしてください。鼻あて部分が顔に密着し、鼻の両側をマスクで覆ってください。鼻あて部分のすき間がないように鼻あて部分を押し当て調整してください。

【注意】  
●有毒ガス、有害粉塵の発生する場所での使用など、誤った使用をされますと健康に被害を及ぼす場合があります。●皮膚の異常(かゆみ、腫れ、かさつき)を感じた場合はすみやかに使用を中止してください。●鼻あて部分が破損した場合は(折れる、汚れる)、新しいマスクと交換してください。●洗って再使用する場合は、マスクとしての用途以外に使用しないでください。●ガーゼは1回1人が1枚が適切です。●乳幼児の手が届かない所に保管してください。

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

【仕様】  
商品名 パーフェッタ モデレート  
品番 NZM1103  
原材料名 本体(不織布)耳環(ポリウレタン) 紙 約 1枚  
販売会社 株式会社ニーズ 西川町南町(西町)南町244-1 TEL:027-558-6767  
製造場所 西川町南町 西川町南町244-1  
日本産業規格 JIS T 9001  
用途 医療用マスク

【性能】  
細菌飛沫捕集効率 BFE >95%  
微小粒子捕集効率 PFE >95%  
ウイルス飛沫捕集効率 VFE >95%  
透気性 >25%

PFモ阻小粒子捕集効率 99%  
PM2.5対策

**NZM1102**  
パーフェッタ モデレート 1枚個包装 アドボケなし  
●商品サイズ: W186×D100×H1.5mm  
●マスクサイズ: 約175×H95(±5)mm  
●入数: 500個  
●ケースサイズ: W210×D115×H190mm

**NZM1103**  
パーフェッタ モデレート 1枚個包装 アドボケあり  
●商品サイズ: W186×D100×H1.5mm  
●マスクサイズ: 約175×H95(±5)mm  
●入数: 500個  
●ケースサイズ: W210×D115×H190mm

**高性能フィルター**  
PM2.5対策

**BFE** バクテリア飛まつ捕集効率

**PFE** 微小粒子捕集効率

**VFE** ウイルス飛まつ捕集効率

**3層フィルターで飛まつを効果的にブロック**

①高品質スパンボンド25gsm  
②極細繊維メルプロウ25gsm  
③高品質スパンボンド25gsm



50枚入BOXタイプもあります。

製造元: フーバオ メディカル  
世界のトップ10アジア企業の1つに位置付けられる  
ベトナムのヘルス&パーソナルケア製品のトップサプライヤー



**NZM4600**  
抗菌マスクケース  
●商品サイズ: W205×D110×H0.2mm (展開時 310×205mm)  
●本体成分: PPナチュラル・抗菌ニス  
●入数: 100枚  
●ケースサイズ: W220×D220×H70mm

# nepia 長時間フィットマスク

素材からすべて日本製。  
赤ちゃんのおむつのようなやさしい肌触り。

隙間なくフィット。でも呼吸や会話は邪魔しない。  
医療・福祉施設の方のご意見を取り入れて作られたマスクです。

日本製



- 鼻まわりのワイヤーが長いから、長時間しっかりフィット
- 赤ちゃんのおむつに使用している、通気性が良く肌ざわりの良い不織布を使用
- すべて日本製の素材を使用し、国内のクリーンルームで生産
- 口元広々設計で、呼吸らくらく ●やわらかい耳ひも採用



マスクの息苦しさをより軽減したい方へ!

マスクのブロック性能によりこだわりたい方へ!  
ウイルス飛沫を99%ブロックするフィルターを採用

**O3M1101**  
ネピア長時間フィットマスク  
50枚入 ふつうサイズ  
●商品サイズ: W185×D105×H155mm  
●マスクサイズ: 約175×H95mm  
●材質・成分: 不織布、耳部ゴム: ポリウレタン  
●入数: 20個  
●ケースサイズ: W550×D390×H335mm

**O3M1102**  
ネピア長時間フィットマスク ブロックフィルタープラス  
50枚入 ふつうサイズ  
●商品サイズ: W185×D105×H155mm  
●マスクサイズ: 約175×H95mm  
●材質・成分: 不織布、耳部ゴム: ポリウレタン  
●入数: 20個  
●ケースサイズ: W550×D390×H335mm

リサイクル可能な紙パッケージ品が  
ラインナップ。新包装材「紙エール」を  
使用、環境に配慮した製品です。



**O3M1104**  
鼻セレブ口元空間マスク 紙エールパッケージ  
●商品サイズ: W120×H220mm  
●枚数: 2枚入り  
●入数: 100個  
●ケースサイズ: 約W415×D270×H257mm



※在庫限り  
**O3M1103**  
鼻セレブマスク2枚入り ふつうサイズ  
●商品サイズ: W223×D115mm  
●マスクサイズ: 約175×H95mm  
●入数: 120個  
●ケースサイズ: W185×D155×H105mm

※商品画像は実物とは若干色味が異なります。 ※掲載の商品情報、パッケージデザインは予告なく変更する場合がございます。 ※記載されております商品サイズはおおよそのサイズになります。

家庭紙

衛生品

キッチン・ホーム

ステーションナリー

タオル縫製品

ギフト

流通加工

実績紹介

家庭紙

衛生品

キッチン・ホーム

ステーションナリー

タオル縫製品

ギフト

流通加工

実績紹介

# 7days, ケアテープ

救急絆創膏 First-aid adhesive plaster



オリジナルケース・台紙印刷

# 100個から



**NZM2705**  
7days, ケアテープ  
60枚入ボックスタイプ

- 商品サイズ: W92×D85×H18mm
- セット内容: Mサイズ(72×19mm)60枚
- 入数: 100個 ●発送単位: 200個
- ケースサイズ: W435×D378×H100mm

**NZM2706**  
7days, ケアテープ  
20枚入ボックスタイプ

- 商品サイズ: W92×D35×H18mm
- セット内容: Mサイズ(72×19mm)20枚
- 入数: 100個 ●発送単位: 200個
- ケースサイズ: W194×D190×H185mm

**NZM2701**  
7days, ケアテープ M2・S2ケース入

- 商品サイズ: W90×D70×H2mm
- ケース展開時: 220×70mm
- セット内容: Mサイズ(72×19mm)2枚  
Sサイズ(55×13mm)2枚/紙ケース入り
- 入数: 200個 ●発送単位: 1,000個
- ケースサイズ: W285×D210×H465mm



**NZM2702**  
フルカラー絆創膏 5連タイプ

- 商品サイズ: W152×D98mm
- 仕様: 絆創膏5連+ラベル1枚/透明OP入
- ラベル: 150×90mm(コート90kg)
- 入数: 500個
- ケースサイズ: W280×D210×H165mm



**NZM2703**  
フルカラー絆創膏 3連タイプ

- 商品サイズ: W123×D94mm
- 仕様: 絆創膏3連+ラベル1枚/透明OP入
- ラベル: 120×90mm(コート90kg)
- 入数: 500個
- ケースサイズ: W280×D210×H165mm



**NZM2704**  
フルカラー絆創膏 2連タイプ

- 商品サイズ: W91×D73mm
- 仕様: 絆創膏2連+ラベル1枚/透明OP入
- ラベル: 90×68mm(コート90kg)
- 入数: 500個
- ケースサイズ: W270×D210×H95mm

オフセット印刷 19×70mm  
※左右2mmは印刷不可

## パラマキに最適な抗菌綿棒



**NZM3102**  
抗菌綿棒

- サイズ: W102×H70mm
- セット内容: 綿棒5本
- 入数: (内箱)200個 (外箱)800個
- ケースサイズ: (内箱)W285×D220×H170mm (外箱)W470×D305×H375mm


## 先がとがったメイク用綿棒



**NZM3104**  
メイク綿棒

- サイズ: W102×H70mm
- セット内容: メイク綿棒5本
- 入数: (内箱)200個 (外箱)800個
- ケースサイズ: (内箱)W285×D220×H170mm (外箱)W470×D305×H375mm

## ペパーミントオイル配合



**NZM3103**  
冷やし綿棒

- サイズ: W102×H70mm
- セット内容: 冷やし綿棒5本
- 入数: (内箱)200個 (外箱)800個
- ケースサイズ: (内箱)W285×D220×H170mm (外箱)W470×D305×H375mm

## いずれの綿棒でも



オリジナル  
台紙印刷  
100個  
から

台紙印刷(オンデマンド)  
展開: W70×H230mm  
仕上り: W70×H98mm

# 7days, 除菌スプレー

携帯に便利なサイズの除菌スプレーです。

**NZM5104**  
7days, 除菌スプレー  
高濃度エタノール79% 100ml

- 商品サイズ: H140×φ40mm
- 材質(成分): エタノール、水、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム
- 入数: 100個
- ケースサイズ: W416×D416×H171mm
- シールサイズ: W121×H75mm

**NZM5105**  
7days, 除菌スプレー  
高濃度エタノール79% 50ml

- 商品サイズ: H125×φ32mm
- 材質(成分): エタノール、水、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム
- 入数: 100個
- ケースサイズ: W342×D342×H141mm
- シールサイズ: W95×H65mm

**NZM5106**  
7days, 除菌スプレー  
高濃度エタノール79% 30ml

- 商品サイズ: H105×φ32mm
- 材質(成分): エタノール、水、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム
- 入数: 100個
- ケースサイズ: W326×D326×H126mm
- シールサイズ: W95×H48mm



## 7days, 除菌スプレー 高濃度エタノール79%

※画像は開発中のものです。実物とは異なる場合があります。

シール  
オリジナル印刷  
100個から  
対応!!

アルコール濃度  
ほぼ60%

**NZM5103**  
7days, 除菌スプレー 30ml

- 商品サイズ: H105×φ30mm
- 材質(成分): エタノール、水、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム
- 入数: 100個
- ケースサイズ: W326×D326×H126mm
- シールサイズ: W90×H50mm

**NZM5102**  
7days, 除菌スプレー 50ml

- 商品サイズ: H120×φ32mm
- 材質(成分): エタノール、水、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム
- 入数: 100個
- ケースサイズ: W342×D342×H141mm
- シールサイズ: W96×H62mm

**NZM5101**  
7days, 除菌スプレー 100ml

- 商品サイズ: H150×φ40mm
- 材質(成分): エタノール、水、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム
- 入数: 100個
- ケースサイズ: W416×D416×H171mm
- シールサイズ: W120×H90mm



**I2M9101** Sサイズ/長さ230mm・掌幅80±10mm  
**I2M9102** Mサイズ/長さ240mm・掌幅95±10mm

**ニトリルグローブ(非医療用) 100枚入**

- 商品サイズ: W220×D120×H70mm
- 生産国: タイ ●入数: 10個
- ケースサイズ: W335×D230×H210mm

※色指定はできません。(ブルー系3色またはバイオレットブルー系3色)



**NZM9501**  
アルコール除菌ジェル

- 商品サイズ: W100×D40×H2mm
- 内容成分: エタノール、水、PG、TEA、コラーゲン
- 内容量: 1.5ml
- 入数: 2,000個
- ケースサイズ: W500×D270×H195mm



**NZM9500**  
オリジナルラベル  
アルコール除菌ジェル3個セット

- 商品サイズ: W110×D85×H2mm
- セット内容: ラベル1枚+除菌ジェル3個(OP袋入)
- ラベル: 100×85mm(片面フルカラー)
- 入数: 200個 ●出荷単位: 600個
- ケースサイズ: W350×D215×H75mm

家庭紙

衛生品

キッチン・ホーム

ステーションナリー

タオル縫製品

ギフト

流通加工

実績紹介

家庭紙

衛生品

キッチン・ホーム

ステーションナリー

タオル縫製品

ギフト

流通加工

実績紹介